

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.675

## Řízení teploty, výsuvná

State: 4.2.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.675 - Přístrojová police, výsuvná pro VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pro montáž mezi dvě montážní roviny 19".



## Features

Obj. č.	DK 5501.675
Výhody	Časově úsporná montáž z přední strany skříně bez použití náradí prováděná jednou osobou Samosvorné Plné vysunutí
Oblasti použití	S přestavitelnou hloubkou pro přizpůsobení individuálním vzdálenostem mezi rovinami
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Podlaha: s nástřikem Teleskopické lišty/montážní sada: pozinkované
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Přístrojová police s děrováním Teleskopická lišta s montážní sadou Včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost	50 kg
Rozměry	Šířka: 419 mm Hloubka: 500 mm

# Features

Vhodné pro	Typ skříně: VX IT TS IT TE TX CableNet
Vzdálenost mezi rovinami	400 - 600 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	5.9
Brutto hmotnost	6.14
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
EAN	4028177679115
E-Number Sweden	E7239594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261