


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.725

Řízení teploty, výsuvná

State: 7.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.725 - Přístrojová police, výsuvná pro VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pro montáž mezi dvě montážní roviny 19".



Features

Obj. číslo	DK 5501.725
Popis výrobku	Pro montáž mezi dvěma upevňovacími rovinami 19", na 19" profilových lištách nebo 19" montážních rámech.
Výhody	Časově úsporná montáž z přední strany skříně bez použití nářadí prováděná jednou osobou Samosvorné Plné vysunutí
Oblasti použití	S přestavitelnou hloubkou pro přizpůsobení individuálním vzdálenostem mezi rovinami
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Podlaha: s nástřikem Teleskopické lišty/montážní sada: pozinkované
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Přístrojová police s děrováním Teleskopická lišta s montážní sadou Včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost	100 kg
Rozměry	Šířka: 419 mm Hloubka: 700 mm

Features

Vhodné pro	Typ skříně: VX IT TS IT TE
Vzdálenost mezi rovinami	600 - 900 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	10,184 kg
Brutto hmotnost	10,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Police výsuv. 1.5U stavitel. hl600-900mm