


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.725

## Prístrojová polica, výsuvná

State: 28.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.725 - Prístrojová polica, výsuvná pre VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

For mounting between two 482.6 mm (19") mounting angles.



## Features

Obj. č.	DK 5501.725
Výhody	Časovo úsporná montáž z prednej strany skrine bez použitia náradia vykonávaná jednou osobou Samosvorné Plné vysunutie
Oblasti použitia	S prestaviteľnou hĺbkou na prispôsobenie individuálnym vzdialenostiam medzi rovinami
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Podlaha: s nástrekom Teleskopické lišty/montážna súprava: pozinkované
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Prístrojová polica s dierovaním Teleskopická lišta s montážnou sadou Vrátane upevňovacieho materiálu
Zaťažiteľnosť	100 kg
Rozmery	Šírka: 419 mm Hĺbka: 700 mm
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT TS IT TE

# Features

Vzdialenosť medzi rovinami	600 - 900 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	10,184 kg
Brutto hmotnosť	10,72 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	40,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	DK prístrojová polica, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19") vpredu + vzadu, 1000 N, ŠxVxH: 419x1 Ux700 mm, vzdialenosť medzi 19" rovinami: 600-900 mm