

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.815

**Vzduchové deflektory pre TS IT 19"
profilové lišty**

State: 24.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.815 - Vzduchové deflektory pre TS IT 19" profilové lišty

To separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system.



Features

| | |
|------------------|--|
| Obj. č. | DK 5501.815 |
| Oblasti použitia | Na oddelenie chladných a teplých zón vo vnútri skrine, uzavretej uličky alebo pri použití systému LCP. |
| Materiál | Oceľový plech Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu Kefová lišta: plast, UL 94-HB |
| Povrch | S nástrekom |
| Farba | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | 2 vertikálne kryty 2 horizontálne kryty 4 kefové lišty 4 kusy celulózovej PU peny Vrátane upevňovacieho materiálu 6 slepých panelov, 1 U |
| Montážny pokyn | Vertikálne clony s kefovou lištou je možné pre oddelenie namontovať na prednej aj na zadnej 19" profilovej lišty. Montáž horizontálnych clôn s kefovými lištami je možná len na predných 19" profilových lištách. |
| Vhodné pre | Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm |

Features

| | |
|---------------------|---|
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 7,679 kg |
| Brutto hmotnosť | 8,02 kg |
| Číslo colnej sadzby | 56090000 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Popis výrobku | DK Air baffle plate, WxH: 800x2000 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles |