

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.835

**Vzduchové deflektory pre TS IT 19"
profilové lišty**

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.835 - Vzduchové deflektory pre TS IT 19" profilové lišty

To separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system.



Features

Obj. č.	DK 5501.835
Oblasti použitia	Na oddelenie chladných a teplých zón vo vnútri skrine, uzavretej uličky alebo pri použití systému LCP.
Materiál	Oceľový plech Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu Kefová lišta: plast, UL 94-HB
Povrch	S nástrekom
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	2 vertikálne kryty 2 horizontálne kryty 4 kefové lišty 4 kusy celulózovej PU peny Vrátane upevňovacieho materiálu 6 slepých panelov, 1 U
Montážny pokyn	Vertikálne clony s kefovou lištou je možné pre oddelenie namontovať na prednej aj na zadnej 19" profilovej lišty. Montáž horizontálnych clôn s kefovými lištami je možná len na predných 19" profilových lištách.
Vhodné pre	Šírka: 800 mm Výška: 2.200 mm

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	8,74 kg
Brutto hmotnosť	9,2 kg
Číslo colnej sadzby	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Popis výrobku	Vzduchová prepážka DK, ŠxV: 800x2200 mm, pre profilové lišty TS IT 19", ocelový plech, RAL 9005