

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.010

Nosný plech ventilátoru

State: 9.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.010 - Nosný plech ventilátoru pro VX IT, TS IT, TX CableNet

Vždy podle provedení pro aktivní ventilaci VX IT, TS IT nebo TE 8000.

Features

Obj. číslo	DK 5502.010
Popis výrobku	Pro aktivní ventilaci. Na přání lze jednotku rozšířit o další ventilátory.
Oblasti použití	K použití ve výřezu integrovaném do střešního plechu
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	1 ventilátorová jednotka 2 ventilátory 1 regulátor teploty Přívodní kabel, otevřený Včetně upevňovacího materiálu
Množství vzduchu dodávané z každého ventilátoru (při volném proudění)	160/180
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozměry	Šířka: 200 mm Výška: 59 mm Hloubka: 550 mm
Množství vzduchu dodávané ventilátory (při volném proudění)	1514
Možnosti montáže	Ve VX IT se š x h (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 V TS IT se š x h: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Poznámka	Uvedená hladina akustického tlaku se vztahuje k jednomu ventilátoru Připojení prostřednictvím krabicové odbočnice nebo připojovacího konektoru specifického dle jednotlivých zemí

Features

Hladina akustického tlaku každého ventilátoru	37 dB(A)
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT TS IT TX CableNet
Rozsah provozních teplot	5 °C...55 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,027 kg
Brutto hmotnost	3,3 kg
Číslo celní sazby	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Popis výrobku	DK Ventilátorová jednotka, k vložení do střešního plechu, vč. 2 ventilátorů, lze rozšířit na max. 3 ventilátorů, ŠVH: 200x59x550 mm

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě UK
--------------	-----------------------