


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.020

Nosný plech ventilátora

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.020 - Nosný plech ventilátora pre VX IT, TS IT, TX CableNet

For active ventilation of the VX IT, TS IT or TE 8000, depending on the version.



Features

Obj. č.	DK 5502.020
Oblasti použitia	Na použitie vo výreze integrovanom do strešného plechu
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	1 ventilátorová jednotka ventilátory 1 regulátor teploty Prívodný kábel, otvorený Vrátane upevňovacieho materiálu
Množstvo vzduchu dodávané z každého ventilátora (pri voľnom prúdení)	160/180
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozmery	Šírka: 340 mm Výška: 54 mm Hĺbka: 550 mm
Množstvo vzduchu dodávané ventilátormi (pri voľnom prúdení)	1514

Features

Možnosti montáže	Vo VX IT so Š x H (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 V TS IT so Š x H (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 V TE 8000 so Š x H (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Poznámka	Uvedená hladina akustického tlaku sa vzťahuje k jednému ventilátoru Pripojenie prostredníctvom krabicovej odbočnice alebo pripojovacieho konektora špecifického podľa jednotlivých krajín
Hladina akustického tlaku každého ventilátora	37 dB(A)
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT TS IT
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...55 °C
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,3 kg
Brutto hmotnosť	4,38 kg
Číslo colnej sadzby	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Popis výrobku	DK Fan mounting plate, for use in the roof plate, incl. 2 fans, may be expanded to up to 6 fans max., WHD: 340x59x550 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity UK
--------------	------------------------------