


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.020

## Nosný plech ventilátoru

State: 6.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.020 - Nosný plech ventilátoru pro VX IT, TS IT, TX CableNet

Vždy podle provedení pro aktivní ventilaci VX IT, TS IT nebo TE 8000.



## Features

Obj. číslo	DK 5502.020
Popis výrobku	Pro aktivní ventilaci. Na přání lze jednotku rozšířit o další ventilátory.
Oblasti použití	K použití ve výřezu integrovaném do střešního plechu
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	1 ventilátorová jednotka 2 ventilátory 1 regulátor teploty Přívodní kabel, otevřený Včetně upevňovacího materiálu
Množství vzduchu dodávané z každého ventilátoru (při volném proudění)	160/180
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozměry	Šířka: 340 mm Výška: 54 mm Hloubka: 550 mm
Množství vzduchu dodávané ventilátory (při volném proudění)	1514

# Features

Možnosti montáže	Ve VX IT se š x h (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 V TS IT se š x h (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 V TE 8000 se š x h (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Poznámka	Uvedená hladina akustického tlaku se vztahuje k jednomu ventilátoru Připojení prostřednictvím krabicové odbočnice nebo připojovacího konektoru specifického dle jednotlivých zemí
Hladina akustického tlaku každého ventilátoru	37 dB(A)
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT TS IT
Rozsah provozních teplot	5 °C...55 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,3 kg
Brutto hmotnost	4,38 kg
Číslo celní sazby	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Popis výrobku	DK Ventilátorová jednotka, k vložení do střešního plechu, vč. 2 ventilátorů, lze rozšířit na max. 6 ventilátorů, ŠVH: 340x59x550 mm

# Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě UK
--------------	-----------------------