

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.101 Káblový kanál

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.101 - Káblový kanál pre TS IT

Cable duct with removable duct cover hinged on both sides.



Features

Obj. č.	DK 5502.101
Výhody	Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia Vysoká hustota prvkov vďaka vedeniu káblov s ohľadom na počet U Možné radové prepojenie zadnou stranou k sebe Káblový kanál je možné použiť ako prepážku na oddelenie studeného a teplého vzduchu v kryte uličky pre studený vzduch. Káblové priechodky môžu byť osadené komponentmi montážneho štandardu 1 U.
Materiál	Oceľový plech plast podľa normy UL 94-HB
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Vrátane krytu a upevňovacieho materiálu Vrátane 4 držiakov káblových rezerv
Možnosti montáže	V TS IT s profilovými lištami 482,6 mm (19") s výškou 2200 mm V TS IT s montážnym rámom 482,6 mm (19") s výškou 2000 mm V dátume racku s montážnou výškou 45 U

Features

Výškové moduly	42 U
Rozmery	Šírka: 95 mm Výška: 1.866 mm Hĺbka: 150 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	8,46 kg
Brutto hmotnosť	8,86 kg
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	DK Cable duct, 42 U, for TS IT, Height 2000 mm: with mountingframe, Height 2200 mm: with profiles