

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.102 Kabelový kanál

State: 7.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.102 - Kabelový kanál pro TS IT

Kabelový kanál se snímatelným krytem kabelu opatřeným po obou stranách závěsy.



Features

Obj. č.	DK 5502.102
Výhody	Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí Vysoká hustota prvků díky vedení kabelů s ohledem na počet U Možné řadové propojení zadní stranou k sobě Kabelový kanál lze použít jako přepážku pro oddělení studeného a teplého vzduchu v krytu uličky pro studený vzduch. Kabelové průchodky mohou být osazeny komponenty montážního standardu 1 U.
Materiál	Ocelový plech plast dle normy UL 94-HB
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně krytu a upevňovacího materiálu Včetně 4 držáků kabelových rezerv
Možnosti montáže	V TS IT s montážním rámem 482,6 mm (19") s výškou 2200 mm
Výškové moduly	47 U
Rozměry	Šířka: 95 mm Výška: 2.089 mm Hloubka: 150 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	9
Brutto hmotnost	10

Features

Číslo celní sazby	73269098
EAN	4028177814431
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703