


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 5503.025 Ventilátorový modul

State: 10.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 5503.025 - Ventilátorový modul pre VX IT, TS IT

For active ventilation. The unit may optionally be extended with additional fans. Simple connection system and energy-efficient speed control.



## Features

Obj. č.	SK 5503.025
Prevedenie	Bez strešného plechu
Výhody	Jednoduchá pripojovacia technika s prístrojovou zástrčkou C13 Energeticky účinná regulácia otáčok s prednastavenou krivkou Medzinárodné schválenia a kompatibilita napätia pre celosvetové použitie
Materiál	Oceľový plech, s nástrekom
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	1 ventilátorová jednotka ventilátory Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie Vrátane upevňovacieho materiálu Návod na inštaláciu a stručný návod na obsluhu
Prietok vzduchu (v prevádzkovom bode)	280 m <sup>3</sup> /h
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 0,7 A Pri 60 Hz: 0,69 A
Rozmery	Šírka: 550 mm Výška: 42 mm Hĺbka: 340 mm

# Features

Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Počet otáčok	100 %
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 10 A
Možnosti montáže	Vo VX IT so Š x H (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 V TS IT so Š x H (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Poznámka	Redukcia uvedeného aerodynamického výkonu na 280 m <sup>3</sup> /h pri tlakovej strate 25 Pa
Hladina hluku (v prevádzkovom bode)	46 dB(A)
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT TS IT
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...55 °C
Menovitý príkon	42,5 W
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	3,62 kg
Brutto hmotnosť	3,62 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK ventilátorový modul 100-240 V, 50-60Hz, s reguláciou otáčok, (2, max. 6 ventilátorov) 280 m <sup>3</sup> /h, pre VX IT, ŠH:550x42x340 mm, RAL 9005

# Approvals

Approvals	UL UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------------

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK