


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5505.151

Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5505.151 - Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s presklenými dverami, predmontovanými, s 19" montážnym rámom

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. Supplied pre-assembled with a selection of practical equipment. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

Features

Obj. č.	DK 5505.151
Materiál	Oceľový plech Hliník Rohový diel podstavca: oceľový plech Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech Rohový a radový kryt: plast Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: základná farba nanosená máčaním Dvere, strecha a bočnice: základná farba nanosená máčaním a štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Rám skrine a ploché diely: RAL 7035 Vnútorne vybavenie, podstavec: RAL 9005

Features

Rozsah dodávky	<p>Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami, strešným plechom, podstavcom a bočnicami</p> <p>Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180°</p> <p>Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E</p> <p>Dva 482,6 mm (19") montážne rámy, predné a zadné, s prestaviteľnou hĺbkou</p> <p>Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.</p> <p>Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s centrálnym uzemňovacím bodom, predmontované</p> <p>12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)</p> <p>50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)</p> <p>Podlahový úchyt</p> <p>Podlahový modul predný, namontovaný ako dekoračné zakrytie</p> <p>Systém podstavca VX, 100 mm, s ventilačnými otvormi</p> <p>Rohové diely podstavca a bočné kryty priskrutkované</p> <p>Kryty podstavca vpredu a vzadu, rohové kryty a kryty radového spojenia priložené</p> <p>Bočnice, jednodielne, s možnosťou uzamknutia</p> <p>4 nivelačné nohy, M12, vrátane adaptérov pre podstavec (priložené)</p> <p>4 lišty na mechanické uchytenie káblov (kladivová hlava) na montáž na vonkajšiu upevňovaciu rovinu, vhodné na hĺbku skrine (priložené)</p> <p>10 strmeňov pre vedenie kábla, kov, 125 x 65 mm (priložené)</p> <p>Paleta IPPC</p> <p>Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi</p> <p>Dvere z oceleového plechu, zadné, plné, zvisle delené, pánty 180°</p>
Rozmery	<p>Šírka: 800 mm</p> <p>Výška: 1.800 mm</p> <p>Hĺbka: 800 mm</p>
Výškové moduly	38 U
Výškové moduly	38 U
Výška vrátane podstavca	1 900 mm
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu	147 mm / 105 mm

Features

Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	545 mm
Prevedenie 19" rovina (roviny)	Montážny rám, 482,6 mm (19")
Zaťažiteľnosť	15 000 N
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	145 kg
Brutto hmotnosť	152,4 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 1800 x 800 mm, 38 U, pre-configured

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity