

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.130

Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

State: 10.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.130 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, IP 55, s 19" profilovými lištami

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" profilovými lištami s přestavitelnou hloubkou se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech, se stupněm krytí až IP 55.

Features

Obj. č.	DK 5507.130
Materiál	Ocelový plech Hliníkové prosklené dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem, 3 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením Dveře a střeška: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Rám skříně a ploché díly: RAL 7035 Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem 12× spona 19" 1 U, kontaktní (příložena) 50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (příloženy) Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180° Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180° Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný Střešní plech, jednodílný, uzavřený
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm
Výškové moduly	42 U
Výškové moduly	42 U

Features

Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	545 mm
Zatížitelnost	15 000 N
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55
Poznámka k obj. č.	V případě samostatné instalace objednávejte skříň s již namontovanými, sešroubovaným bočnicemi
Poznámka	Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	112.5
Brutto hmotnost	121.5
EAN	4028177696419
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Certificates	Stupeň krytí
--------------	--------------