

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.170

Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT

State: 23.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.170 - Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s presklenými dverami, predmontovanými, s 19" otočným rámom

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. Supplied pre-assembled with a selection of practical equipment. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") large swing frame for direct access to the rear of 482.6 mm (19") components, due to an opening angle of 130°.

Features

Obj. č.	DK 5507.170
Materiál	Oceľový plech Hliník Rohový diel podstavca: oceľový plech Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech Rohový a radový kryt: plast Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: základná farba nanosená máčaním Dvere, zadná stena a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Rám skrine, ploché diely a vnútorné vybavenie: RAL 7035 Podstavec: RAL 9005

Features

Rozsah dodávky	<p>Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom Predné presklené dvere s hliníkovým rámom (180°), s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku a s bezpečnostným zámkom 3524 E Zadný panel z oceleového plechu Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi Podlahový úchyt Podlahový plech, jednodielny, s ventilačnými otvormi, s káblovou priechodkou vzadu Otočný rám veľký, s bočným krytom pre montáž 482,6 mm (19") vstavaných komponentov pri využití plnej výšky skrine, 130° Bočnice, jednodielne, s možnosťou uzamknutia Systém podstavca VX, 100 mm, s ventilačnými otvormi Rohové diely podstavca a bočné kryty priskrutkované Kryty podstavca vpredu a vzadu, rohové kryty a kryty radového spojenia priložené 4 nivelačné nohy, M12, vrátane adaptérov pre podstavec (priložené) Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné. 12x spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) 4 lišty na mechanické uchytenie káblov (kladivová hlava) na montáž na vonkajšiu upevňovaciu rovinu, vhodné na hĺbku skrine (priložené) 10 strmeňov pre vedenie kábla, kov, 125 x 65 mm (priložené) Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s centrálnym uzemňovacím bodom, predmontované Paleta IPPC</p>
Rozmery	<p>Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 800 mm</p>
Výškové moduly	40 U
Výškové moduly	40 U
Výška vrátane podstavca	2 100 mm
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu	147 mm
Design doors	Zadná stena

Features

Prevedenie 19" rovina (roviny)	Otočný rám 482,6 mm (19"), namontovaný
Zaťažiteľnosť	1 500 N
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	152,2 kg
Brutto hmotnosť	159,5 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TS IT, 19" swing frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 800 mm, 40 U, pre-configured

Approvals

Approvals	C-UR
Explanations	Declaration of conformity