

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5509.151

Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5509.151 - Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s presklenými dverami, predmontovanými, s 19" montážnym rámom

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. Supplied pre-assembled with a selection of practical equipment. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. č. | DK 5509.151 |
| Materiál | Oceľový plech Hliník Rohový diel podstavca: oceľový plech Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech Rohový a radový kryt: plast Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm |
| Povrch | Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: základná farba nanosená máčaním Dvere, strecha a bočnice: základná farba nanosená máčaním a štruktúrovaná prášková farba |
| General colour | RAL 7035 |
| Farba | Rám skrine a ploché diely: RAL 7035 Vnútorne vybavenie, podstavec: RAL 9005 |

Features

| | |
|--|---|
| Rozsah dodávky | <p>Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami, strešným plechom, podstavcom a bočnicami</p> <p>Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180°</p> <p>Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E</p> <p>Dva 482,6 mm (19") montážne rámy, predné a zadné, s prestaviteľnou hĺbkou</p> <p>Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.</p> <p>Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s centrálnym uzemňovacím bodom, predmontované</p> <p>12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)</p> <p>50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)</p> <p>Podlahový úchyt</p> <p>Podlahový modul predný, namontovaný ako dekoračné zakrytie</p> <p>Systém podstavca VX, 100 mm, s ventilačnými otvormi</p> <p>Rohové diely podstavca a bočné kryty priskrutkované</p> <p>Kryty podstavca vpredu a vzadu, rohové kryty a kryty radového spojenia priložené</p> <p>Bočnice, jednodielne, s možnosťou uzamknutia</p> <p>4 nivelačné nohy, M12, vrátane adaptérov pre podstavec (priložené)</p> <p>4 lišty na mechanické uchytenie káblov (kladivová hlava) na montáž na vonkajšiu upevňovaciu rovinu, vhodné na hĺbku skrine (priložené)</p> <p>10 strmeňov pre vedenie kábla, kov, 125 x 65 mm (priložené)</p> <p>Paleta IPPC</p> <p>Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi</p> <p>Dvere z ocelového plechu, zadné, plné, zvisle delené, pánty 180°</p> |
| Rozmery | <p>Šírka: 800 mm</p> <p>Výška: 2.000 mm</p> <p>Hĺbka: 1.000 mm</p> |
| Výškové moduly | 42 U |
| Výškové moduly | 42 U |
| Výška vrátane podstavca | 2 100 mm |
| Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu | 87 mm / 165 mm |

Features

| | |
|---|--|
| Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní) | 745 mm |
| Prevedenie 19" rovina (roviny) | Montážny rám, 482,6 mm (19") |
| Zaťažiteľnosť | 15 000 N |
| Poznámka | Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie. |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 163 kg |
| Brutto hmotnosť | 172 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Popis výrobku | TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 1000 mm, 42 U, pre-configured |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Surface finish |
| Explanations | Declaration of conformity |