

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5510.790

# Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5510.790 - Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s presklenými dverami, IP 55, prázdna skriňa

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. Available without 482.6 mm (19") interior installation as an empty enclosure for individual configuration in a range of size variants, and with a protection category of up to IP 55.

## Features

|                |   |
|----------------|---|
| Obj. č.        | DK 5510.790   |
| Materiál       | Oceľový plech<br>Hliník   |
| Povrch         | Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním<br>Vnútorne vybavenie: základná farba nanosená máčaním<br>Dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba   |
| General colour | RAL 7035  |
| Farba          | Rám skrine a ploché diely: RAL 7035   |
| Rozsah dodávky | Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom<br>Predné presklené dvere s hliníkovým rámom (180°)<br>Zadné dvere z oceľového plechu, pánty 180°<br>Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvločku a bezpečnostný zámok 3524 E<br>Strešný plech, jednodielny, uzavretý<br>Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný<br>Tesnenie pre radové spojenie a tesniaca sada pre podlahové plechy (priložené)<br>Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené)<br>12x spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)<br>50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)<br>Paleta IPPC |
| Rozmery        | Šírka: 600 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hĺbka: 1.200 mm   |

# Features

|  |   |
|--|---|
| Design doors                           | uzavreté, IP 55   |
| Prevedenie 19" rovina (roviny)         | bez 19" vnútorného vybavenia  |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels  |
| Poznámka                               | Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.<br>Pri skrinách s výškou a hĺbkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sú na vyžiadanie k dispozícii vhodné bočnice, ktoré sa dodávajú namontované na skrini |
| Základný materiál                      | Aluminium   |
| Balenie                                | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť                         | 97,8 kg   |
| Brutto hmotnosť                        | 98,8 kg   |
| Číslo colnej sadzby                    | 94032080  |
| ETIM 9                                 | EC002499  |
| ECLASS 8.0                             | 27180207  |
| Popis výrobku                          | TS IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 1200 mm, 42 U, IP 55  |

# Approvals

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                    |
| Certificates | Surface finish<br>Protection category |
| Explanations | Declaration of conformity             |