

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5515.131

Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5515.131 - Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s presklenými dverami, IP 55, s 19" montážnym rámom

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants and with a protection category of up to IP 55.

Features

Obj. č.	DK 5515.131
Materiál	Oceľový plech Hliník Hliníkové presklené dvere s jednovrstvovým bezpečnostným sklom, 3 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: základná farba nanosená máčaním Dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Rám skrine a ploché diely: RAL 7035 Vnútorne vybavenie: RAL 9005
Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180° Zadné dvere z oceľového plechu, pánty 180° Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvločku a bezpečnostný zámok 3524 E Strešný plech, jednodielny, uzavretý Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný Dva 482,6 mm (19") montážne rámy, predné a zadné, s prestaviteľnou hĺbkou Tesnenie pre radové spojenie a tesniaca sada pre podlahové plechy (priložené) Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené) 12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) Paleta IPPC

Features

Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 2.200 mm Hĺbka: 1.200 mm
Výškové moduly	47 U
Výškové moduly	47 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu	144 mm / 308 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	745 mm
Design doors	uzavreté, IP 55
Prevedenie 19" rovina (roviny)	Montážny rám, 482,6 mm (19")
Zaťažiteľnosť	15 000 N
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie. Pri skrinách s výškou a hĺbkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sú na vyžiadanie k dispozícii vhodné bočnice, ktoré sa dodávajú namontované na skrini
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 2200 x 1200 mm, 47 U, IP 55

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Approvals

Certificates

Surface finish

Protection category

Explanations

Declaration of conformity