


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5528.120

Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5528.120 - Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s presklenými dverami, s 19" profilovými lištami

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.



Features

Obj. č.	DK 5528.120
Materiál	Oceľový plech Hliník Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: základná farba nanosená máčaním Dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Rám skrine a ploché diely: RAL 7035 Vnútorne vybavenie: RAL 9005

Features

Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180° Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvločku a bezpečnostný zámok 3524 E Dva 482,6 mm (19") upevňovacie profily vpredu a vzadu variabilne na hĺbkových vzperách s rýchlym upevnením Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné. Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené) 12x spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) Paleta IPPC Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi Dvere z ocelového plechu, zadné, plné, zvisle delené, pánty 180°
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.800 mm Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly	38 U
Výškové moduly	38 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu	84 mm / 168 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	545 mm
Design doors	plná
Prevedenie 19" rovina (roviny)	Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Zaťažiteľnosť	15 000 N
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	83,6 kg

Features

Brutto hmotnosť	88 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TS IT, 19" mounting angles, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 800 mm, 38 U

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity