

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5528.181

Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5528.181 - Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s dverami s ventilačnými otvormi a 19" montážnym rámom

TS IT, vented, for room climate control 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. č. | DK 5528.181 |
| Materiál | Oceľový plech Hliník |
| Povrch | Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: základná farba nanosená máčaním Dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba |
| General colour | RAL 7035 |
| Farba | Rám skrine a ploché diely: RAL 7035 Vnútorne vybavenie, ventilačná mriežka vpredu: RAL 9005 |

Features

| | |
|--|--|
| Rozsah dodávky | <p>Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom Dvere z hliníka a oceleového plechu vpredu, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), pánty 180° Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvločku a bezpečnostný zámok 3524 E Dva 482,6 mm (19") montážne rámy, predné a zadné, s prestaviteľnou hĺbkou Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné. Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené) 12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) Paleta IPPC Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi Dvere z oceleového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), zvisle delené, pánty 180°</p> |
| Rozmery | <p>Šírka: 600 mm Výška: 1.800 mm Hĺbka: 800 mm</p> |
| Výškové moduly | 38 U |
| Výškové moduly | 38 U |
| Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu | 84 mm / 168 mm |
| Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní) | 545 mm |
| Design doors | s ventilačnými otvormi |
| Prevedenie 19" rovina (roviny) | Montážny rám, 482,6 mm (19") |
| Zaťažiteľnosť | 15 000 N |
| Poznámka | Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie. |
| Základný materiál | Aluminium |

Features

| | |
|---------------------|---|
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 74,9 kg |
| Brutto hmotnosť | 82,6 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Popis výrobku | TS IT, 19" mounting frame, vented, WHD: 600 x 1800 x 800 mm, 38 U |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Surface finish |
| Explanations | Declaration of conformity |