

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5530.141

# Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT

State: 5.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5530.141 - Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s presklenými dverami, s 19" montážnym rámom

TS IT, sealed, for direct climate control tailored to the specific enclosure. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

## Features

Obj. č.	DK 5530.141
Materiál	Oceľový plech Hliník Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: základná farba nanosená máčaním Dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Rám skrine a ploché diely: RAL 7035 Vnútorne vybavenie: RAL 9005
Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180° Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E Dva 482,6 mm (19") montážne rámy, predné a zadné, s prestaviteľnou hĺbkou Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné. Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené) 12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) Paleta IPPC Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, zvisle delené, pánty 180°

# Features

Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly	42 U
Výškové moduly	42 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu	84 mm / 168 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	545 mm
Design doors	plná
Prevedenie 19" rovina (roviny)	Montážny rám, 482,6 mm (19")
Zaťažiteľnosť	15 000 N
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	86,25 kg
Brutto hmotnosť	96,2 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity