



# DK 5531.790 - Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s presklenými dverami, IP 55, prázdna skriňa

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. Available without 482.6 mm (19") interior installation as an empty enclosure for individual configuration in a range of size variants, and with a protection category of up to IP 55.

## Features

Obj. č.	DK 5531.790
Materiál	Oceľový plech Hliník
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: základná farba nanosená máčaním Dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom Predné presklené dvere s hliníkovým rámom (180°) Zadné dvere z oceľového plechu, pánty 180° Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvločku a bezpečnostný zámok 3524 E Strešný plech, jednodielny, uzavretý Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný Tesnenie pre radové spojenie a tesniaca sada pre podlahové plechy (priložené) Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené) 12x spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) Paleta IPPC
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 2.200 mm Hĺbka: 800 mm

# Features

Design doors	uzavreté, IP 55
Prevedenie 19" rovina (roviny)	bez 19" vnútorného vybavenia
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie. Pri skrinách s výškou a hĺbkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sú na vyžiadanie k dispozícii vhodné bočnice, ktoré sa dodávajú namontované na skrini
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	86,8 kg
Brutto hmotnosť	91,4 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TS IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 2200 x 800 mm, 47 U, IP 55

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity