

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 5540.245 Koločáňný rack TX

State: 1.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 5540.245 - Kolokačný rack TX

The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the TX Colo is ready for immediate use to suit your application!



## Features

Obj. č.	TX 5540.245
Prevedenie	Štandardné
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: lakované Dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba Perforované dvere, oceľový plech
General colour	RAL 7035
Farba	Rám skrine a strecha: RAL7035 Dvere: RAL 7035 Rukoväť a pánty: RAL 9005

# Features

Rozsah dodávky	Kostra skrine s dverami a strešným plechom Predné dvere z ocelového plechu, s ventilačnými otvormi, pánty 130° Zadné dvere z ocelového plechu, delené, vetrané, pánty 130° Uzamknutie, vpredu a vzadu: komfortná rukoväť VX s číselným kódom Strešný plech s káblovým vstupom po celej hĺbke skrine vľavo a vpravo Priečka, namontovaná na ľavej strane skrine 150 mm káblový žľab, namontovaný na pravej zadnej strane rozvádzača 10 x klietkové matice vrátane skrutky (priložené) Príslušenstvo na uzemnenie (voľne priložené) Profilové lišty, 482,6 mm (19") Ventilačný usmerňovací plech Sada pre radové spojenie (voľne priložená)
Hrúbka materiálu dverí	1,2 mm
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 2.450 mm Hĺbka: 1.200 mm
Výškové moduly	52 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
upevnenie do 19" roviny	600 mm široká skriňa s montážnymi uholníkmi priskrutkovanými k rámu v hornej a dolnej časti
Prevedenie	Standard
Prevedenie strechy	Strešný plech s káblovým vstupom po celej hĺbke skrine vľavo a vpravo
Design doors	Dvere s ventilačnými otvormi

# Features

Konštrukcia zadných dverí	Dvere z oceleového plechu, s ventilačnými otvormi dvojdielna Podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 78 %
Konštrukcia predných dverí	Dvere z oceleového plechu, s ventilačnými otvormi Dvere z hliníka a oceleového plechu, s ventilačnými otvormi jednodielny Podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 78 %
Vyhotovenie podlahy	otvorený
Poloha profilovej lišty	19" rovina, predná a zadná
Zaťažiteľnosť	15 000 N
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	125 kg
Brutto hmotnosť	132 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TX kolokačný rack, ŠxVxH: 600x2450x1200 mm, 52 U, dvere z oceleového plechu s ventilačnými otvormi vpredu, dvere z oceleového plechu s ventilačnými otvormi vzadu, vertikálne delené, 130° pánty vpredu aj vzadu

# Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---