

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5821.600**

**Samostatne stojaca systémová  
skriňa VX SE**

State: 5.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5821.600 - Samostatne stojaca systémová skriňa VX SE

Samostatne stojace systémové skrine z ocelového plechu so stabilným rámom, dve integrované montážne roviny, skrutkovaná zadná stena a dvere. Strešný plech a bočnice sú vyrobené z jedného kusu a sú spojené s rámom skrine. Systémovo kompatibilné s príslušenstvom VX25 s možnosťou rozšírenia. Vyššia účinnosť, pretože bočnice nie je nutné montovať a veľké šírky skriň nahrádzajú malé kombinácie radovo spojených skriň.



## Features

|          |   |
|----------|---|
| Obj. č.  | SE 5821.600   |
| Materiál | Skriňa: ocelový plech 1,5 mm<br>Dvere: ocelový plech, 2,0 mm<br>Zadná stena: ocelový plech, 1,5 mm<br>Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm<br>Montážna doska: ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch   | Skrinka, dvere a zadná stena: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba<br>Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované                      |
| Farba    | RAL 7035  |

# Features

|  |  |
|--|--|
| Rozsah dodávky                         | Skriňa hore a po stranách uzavretá<br>Dvere<br>U jednokrídlových skriň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu<br>Montážna doska<br>Podlahové plechy<br>Zadná stena s možnosťou odskrutkovania<br>Uzáver: Doppelbart, 3 mm<br>2 montážne lišty 18 x 39 mm<br>Zadná stena, jednodielna |
| Rozmery                                | Šírka: 600 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hĺbka: 300 mm  |
| Rozmery montážnej dosky (Š x V)        | 499 mm x 1.896 mm  |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55  |
| Stupeň krytia NEMA                     | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Type rating podľa UL 50E               | Type 1<br>Type 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12   |
| Kód IK                                 | IK10   |
| Počet dverí                            | 1  |
| Základný materiál                      | Sheet steel  |
| Balenie                                | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť                         | 97,31 kg   |
| Brutto hmotnosť                        | 104,2 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate)          | 189,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on PCF category                   | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared   |
| Číslo colnej sadzby                    | 94032080   |

# Features

---

|               |   |
|---------------|---|
| ETIM 9        | EC000261  |
| ETIM 8        | EC000261  |
| ECLASS 8.0    | 27180101  |
| Popis výrobku | VX SE samostatne stojaca systémová skriňa, ŠxVxH 600x2000x300 mm, oceľový plech, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu |

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)   |
| Certificates | Surface finish<br>Protection category  |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK<br>PCF-declaration |