

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5830.500

Samostatne stojaca systémová skriňa SE 8

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5830.500 - Samostatne stojaca systémová skriňa SE 8

Individual sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integrated mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible interior installation with the TS 8, enabling full integration into the TS 8 product family. Enclosure widths ranging from 600 to 1800 mm Time-saving assembly work due to the roll-formed side panels



Features

Obj. č.	SE 5830.500
Materiál	Skriňa: ocel'ový plech 1,5 mm Dvere: ocel'ový plech, 2,0 mm Zadná stena: ocel'ový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocel'ový plech 1,5 mm Montážna doska: ocel'ový plech, 3,0 mm
Povrch	Skriňka, dvere a zadná stena: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa hore a po stranách uzavretá Dvere U jednokrídlových skriň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu Montážna doska Podlahové plechy Zadná stena s možnosťou odskrutkovania Uzáver: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážne lišty 18 x 38 mm Zadná stena, jednodielna

Features

Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.800 mm Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	499 mm x 1.696 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
Kód IK	IK10
Počet dverí	1
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	94 kg
Brutto hmotnosť	97 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1800x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK