


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5834.580

Samostatně stojící systémová skříň SE 8

State: 25.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5834.580 - Samostatně stojící systémová skříň SE 8 IP 66/NEMA 4

Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní vnitřní konstrukce se skříněmi řady TS 8, tím i úplná integrace do produktové řady TS 8. Vysoká ochrana díky IP 66 / NEMA 4. Časově úsporná montáž díky profilovaným bočnicím.

Features

Obj. č.	SE 5834.580
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlaha: Ocelový plech, 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná Podlahy: základní barva nanosená máčením a strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska Podlaha, plná Zadní stěna s možností odšroubování Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	699 mm x 1.896 mm

Features

Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4 NEMA 3R
Počet dveří	1
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	151.9
Brutto hmotnost	156.6
EAN	4028177696716
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK