


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.500

Samostatne stojaca systémová skriňa SE 8

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.500 - Samostatne stojaca systémová skriňa SE 8

Nerezová oceľ

Enclosure widths ranging from 600 to 1200 mm Time-saving assembly work due to the roll-formed side panels



Features

Obj. č.	SE 5850.500
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Podlahové plechy: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch	Skrinka, dvere a zadná stena: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400 Podlahové plechy: nenatreté Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skriňa hore a po stranách uzavretá Dvere U jednokrídlových skriň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu Zadná stena s možnosťou odskrutkovania Montážna doska Podlahové plechy Uzáver: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážne lišty 18 x 38 mm

Features

Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.600 mm Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	499 mm x 1.496 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
Kód IK	IK10
Počet dverí	1
Poznámka	S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou.
Základný materiál	Stainless steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	87 kg
Brutto hmotnosť	88,4 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1600x400 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK