

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.580

Samostatně stojící systémová skříň SE 8

State: 3.2.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.580 - Samostatně stojící systémová skříň SE 8 IP 66/NEMA 4X

Vysoká ochrana díky IP 66 / NEMA 4X. Časově úsporná montáž díky naprofilovaným bočnicím.

Features

Obj. č.	SE 5850.580
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch Podlaha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříň, zadní stěna a dvířka: Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400 Montážní deska: pozinkovaná Podlaha: prázdná
Rozsah dodávky	Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna s možností odšroubování Montážní deska Podlaha, plná Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.600 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	499 mm x 1.496 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X NEMA 3R

Features

Poznámka	S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.
Základní materiál	Nerez ocel
Balení	1 ks
Netto hmotnost	92.4
Brutto hmotnost	94.4
EAN	4028177696747
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK