

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.680

Samostatne stojaca systémová skriňa VX SE

State: 5.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.680 - Samostatne stojaca systémová skriňa VX SE IP 66/NEMA 4X

Free-standing stainless steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted. Increased protection thanks to IP 66 / NEMA 4X.



Features

Obj. č.	SE 5850.680
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm Podlaha: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Povrch	Skriňa, zadná stena a dvierka: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400 Montážna doska: pozinkovaná Podlaha: nenatretá

Features

Rozsah dodávky	Skriňa hore a po stranách uzavretá Dvere Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Zadná stena s možnosťou odskrutkovania Montážna doska Podlaha, prírubová doska (prírubové dosky) Uzáver: Doppelbart, 3 mm 2 montážne lišty 18 x 39 mm
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.600 mm Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	499 mm x 1.496 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Stupeň krytia NEMA	NEMA 4X
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Kód IK	IK10
Počet dverí	1
Poznámka	S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou 2486.400.
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	92,4 kg
Brutto hmotnosť	94,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	283,21
Číslo colnej sadzby	94032080

Features

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	VX SE samostatne stojaca systémová skriňa, ŠxVxH 600x1600x400 mm, nerez, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration