


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5852.600

# Samostatne stojaca systémová skriňa VX SE

State: 6.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5852.600 - Samostatne stojaca systémová skriňa VX

## SE Nerezová oceľ

Free-standing stainless steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Enclosure widths ranging from 600 to 1200 mm. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted.



## Features

Obj. č.	SE 5852.600
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Podlahové plechy: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch	Skrinka, dvere a zadná stena: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400 Podlahové plechy: nenatreté Montážna doska: pozinkovaná

# Features

Rozsah dodávky	Skriňa hore a po stranách uzavretá Dvere U jednokrídlových skriň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu Zadná stena s možnosťou odskrutkovania Montážna doska Podlahové plechy Uzáver: Doppelbart, 3 mm 2 montážne lišty 18 x 39 mm
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 1.800 mm Hĺbka: 500 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	699 mm x 1.696 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
Kód IK	IK10
Počet dverí	1
Poznámka	S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou 2486.400.
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	119,85 kg
Brutto hmotnosť	125,35 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	384,75
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261

## Features

---

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	VX SE samostatne stojaca systémová skriňa, ŠxVxH 800x1800x500 mm, nerez, 1.4301, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration