


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6107.100 Strmeňová rukoväť

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6107.100 - Strmeňová rukoväť

For external mounting on straight surfaces.



Features

Obj. č.	CP 6107.100
Materiál	Držiak rukoväte: zinkový tlakový odliatok Krycia zátka: plast Rúrka rukoväte: hliník
Povrch	Rúrka rukoväte: s práškovým nástrekom
Farba	Držiak rukoväte: RAL 7035 Krycie zátky: v odtieni podobnom RAL 7035 Rúrka rukoväte: v odtieni podobnom RAL 9006
Rozsah dodávky	Rúrka rukoväte 2 držiaky rukoväte Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka	Na montáž sú potrebné upevňovacie otvory a plochy bez rebrovania Pri Comfort Pabel v prevedení s rebrovaním je možné vykonať vhodné vyfrézovanie. V takom prípade uveďte pri ovládacej skrinke „pripravené na sadu rukovätí CP 6107.XXX“.
OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PAN EL_HEIGHT	≥ 7 U
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,449 kg
Brutto hmotnosť	0,502 kg
Číslo colnej sadzby	79070000

Features

ETIM 9	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Popis výrobku	CP oblúčková rukoväť, pre výšku predného panela väčšiu alebo rovnajúcu sa 7 U
