


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6148.000 Dvojité kolieska

State: 7.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6148.000 - Dvojité kolieska

For mobile use, for mounting directly on the enclosure.

Features

Obj. č.	CP 6148.000
Farba	čierna so šedou plochou
Rozsah dodávky	4 dvojité kolieska, 2x s aretáciou, 2x bez aretácie. Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre	Typ skrine: VX Typ skrine: VX IT Typ skrine: TS Typ skrine: TS IT Typ skrine: VX SE Typ skrine: PC Typ skrine: TP pedestals Typ skrine: IW Typ skrine: Data Rack Typ skrine: Chiller
Clearande floor	85 mm
Max. zaťažiteľnosť (statická) jednotlivé súčasti	750 N
Vhodný pre obj. č.	6106.200 6106.300
Rozmery	Závit: M12 x 20
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,115 kg
Brutto hmotnosť	1,293 kg
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

Features

Popis výrobku

CP dvojité otočné kolieska, 2 každé s brzdou/bez brzdy, statické zaťaženie na koliesko 75 kg