


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6148.000 Dvojité kolieska

State: 7.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6148.000 - Dvojité kolieska

For mobile use, for mounting directly on the enclosure.

Features

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č. | CP 6148.000 |
| Farba | čierna so šedou plochou |
| Rozsah dodávky | 4 dvojité kolieska, 2x s aretáciou, 2x bez aretácie. Vrátane upevňovacieho materiálu |
| Vhodné pre | Typ skrine: VX Typ skrine: VX IT Typ skrine: TS Typ skrine: TS IT Typ skrine: VX SE Typ skrine: PC Typ skrine: TP pedestals Typ skrine: IW Typ skrine: Data Rack Typ skrine: Chiller |
| Clearande floor | 85 mm |
| Max. zaťažiteľnosť (statická) jednotlivé súčasti | 750 N |
| Vhodný pre obj. č. | 6106.200 6106.300 |
| Rozmery | Závit: M12 x 20 |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 1,115 kg |
| Brutto hmotnosť | 1,293 kg |
| Číslo colnej sadzby | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002621 |
| ECLASS 8.0 | 27189262 |

Features

Popis výrobku

CP dvojité otočné kolieska, 2 každé s brzdou/bez brzdy, statické zaťaženie na koliesko 75 kg