


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.480

Pripojovacia konzola VESA 75/100

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.480 - Pripojovacia konzola VESA 75/100

For rear connection of flat command panels, standard TFTs and industrial PCs with VESA 75/100 connection. May be connected to Rittal support arm systems CP 40 and CP 60, and also CP 120 by using an adaptor from support arm connection Ø 130 mm to rectangular 120 x 65 mm.



Features

Obj. č.	CP 6206.480
Prevedenie	Pripojenie k systémom nosných ramien Rittal
Výhody	Rýchla a jednoduchá montáž vykonávaná jednou osobou pomocou otvorov na zavesenie. Viac miesta pre inštaláciu a servis Je možné vedenie káblov k prístrojom mimo a pod konzolou Snímateľný kryt pre jednoduché vedenie káblov a prístup k vnútorným prípojkám prístrojov Integrované možnosti uchytenia káblov Kryt a upínacie skrutky
Materiál	Zinkový tlakový odliatok
Farba	Pripojovacia konzola: RAL 7035 Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky	Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu Káblové sťahovacie pásy na uchytenie káblov
Rifid y/n	Yes
Poznámka	V závislosti na použití je potrebné upevnenie, spojka, adaptér pre nastavenie sklonu alebo adaptér
Zaťažiteľnosť	800 N
Balenie	1 pc(s).

Features

Netto hmotnosť	2,5 kg
Brutto hmotnosť	2,775 kg
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Popis výrobku	CP pripojovacia konzola VESA 75/100

Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration
--------------	----------------------------