


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6212.060

## Nosný profil, výškovo nastaviteľný

State: 2.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.060 - Nosný profil, výškovo nastaviteľný pre systémy nosných ramien

Nový výškovo nastaviteľný nosný profil zaisťuje vždy správny prehľad o rozhodujúcich prvkoch komunikácie medzi človekom a strojom. Systém je možné bez ďalšej adaptácie na strane steny namontovať priamo na komponenty systému nosných ramien CP 120 a na strane skrine na systém nosných ramien CP 60.



## Features

Obj. č.	CP 6212.060
Výhody	<p>Nosné rameno zotrúva v akejkoľvek polohe</p> <p>Možnosť ďalšieho upevnenia pomocou upínacej páky</p> <p>Presná optimalizácia pre zaťaženie pri zavesení pomocou nastavovacej skrutky vpredu na nosnom profile</p> <p>Nastavovacia skrutka prístupná bez demontáže komponentov</p> <p>Bezpečnosť vďaka veľkej káblovej vani a vedeniu káblov na otočných bodoch</p> <p>Snímateľná bočnica pre ľahký prístup k vedeniu kábla</p> <p>Uhol sklonu namontovanej skrinky je v každej výškovej polohe rovnaký.</p> <p>Káble s konektormi ako napr. DVI, VGA je možné bez problémov pretiahnuť.</p> <p>Veľký hmotnostný rozsah od 4 do 60 kg s tromi systémami. (Hmotnostný rozsah platí pre osadenú skriňu a vertikálny nosný profil)</p>
Technické údaje	<p>Káblová vaňa: 36 × 11 mm (šírka × výška), max. priechod káblov s konektormi: 41 × 17 mm (šírka × výška)</p> <p>Ponúka väčšiu ergonómiu vďaka nastaviteľnému rozsahu 600 mm (± 300 mm)</p>

# Features

Oblasti použitia	Pre vysokých aj nízkych užívateľov Pre pracoviská v sede a v stojí
Materiál	Klíbové diely: hliníkový odliatok Manžeta: plast
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka	741 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Poznámka	Pri kombináciách s výškovo nastaviteľným nosným profilom dodržujte tento pokyn: Pri použití medziklíbu je nutné výškovo nastaviteľný nosný profil použiť vždy v horizontálnej pozícii, ktorá je najbližšie k ovládacej skrinke.
Rozmery	Dĺžka: 741 mm
Nosnosť	4 kg...30 kg
Poznámka k obj. č.	Maximálny prierez na pretiahnutie káblov 41 x 17 mm Rozsah hmotnosti platí pre osadenú skriňu a vertikálny nosný profil.
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	10,8 kg
Brutto hmotnosť	11,8 kg
Číslo colnej sadzby	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Popis výrobku	Oporné rameno, výškovo nastaviteľné, pre CP 60,CP 120, rozsah hmotnosti 4 - 30 kg