


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.065

Nosný profil, výškovo nastaviteľný

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.065 - Nosný profil, výškovo nastaviteľný pre systémy nosných ramien

Nový výškovo nastaviteľný nosný profil zaisťuje vždy správny prehľad o rozhodujúcich prvkoch komunikácie medzi človekom a strojom. Systém je možné bez ďalšej adaptácie na strane steny namontovať priamo na komponenty systému nosných ramien CP 120 a na strane skrine na systém nosných ramien CP 60.



Features

Obj. č.	CP 6212.065
Výhody	<p>Nosné rameno zotrúva v akejkoľvek polohe</p> <p>Presná optimalizácia pre zaťaženie pri zavesení pomocou nastavovacej skrutky vpredu na nosnom profile</p> <p>Nastavovacia skrutka prístupná bez demontáže komponentov</p> <p>Bezpečnosť vďaka veľkej káblovej vani a vedeniu káblov na otočných bodoch</p> <p>Snímateľný kryt pre jednoduché vedenie káblov</p> <p>Uhol sklonu namontovanej skrinky je v každej výškovej polohe rovnaký.</p> <p>Káble s konektormi ako napr. DVI, VGA je možné bez problémov pretiahnuť.</p> <p>Veľký hmotnostný rozsah od 4 do 60 kg s tromi systémami. (Hmotnostný rozsah platí pre osadenú skriňu a vertikálny nosný profil)</p>
Technické údaje	<p>Káblová vaňa: 36 × 11 mm (šírka × výška), max. priechod káblov s konektormi: 41 × 17 mm (šírka × výška)</p> <p>Ponúka väčšiu ergonómiu vďaka nastaviteľnému rozsahu 990 mm (± 495 mm)</p>
Oblasti použitia	<p>Pre vysokých aj nízkych užívateľov</p> <p>Pre pracoviská v sede a v stojí</p>

Features

Materiál	Kĺbové diely: hliníkovej odliatok Manžeta: plast
General colour	RAL 7035
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka	1 100 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Poznámka	Pri kombináciách s výškovo nastaviteľným nosným profilom dodržujte tento pokyn: Pri použití medzikĺbu je nutné výškovo nastaviteľný nosný profil použiť vždy v horizontálnej pozícii, ktorá je najbližšie k ovládacej skrinke.
Rozmery	Dĺžka: 1.100 mm
Nosnosť	4 kg...15 kg
Poznámka k obj. č.	Maximálny prierez na pretiahnutie káblov 41 x 17 mm Rozsah hmotnosti platí pre osadenú skriňu a vertikálny nosný profil.
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	15,2 kg
Brutto hmotnosť	16 kg
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Popis výrobku	Nosný profil CP, výškovo nastaviteľný, pre CP 120/60, dĺžka: 1100 mm