



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6212.540

# Pripojovacie doštičkové svorky

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.540 - Pripojovacie doštičkové svorky s vystužovacím plechom

For easy location of the command panel onto the support arm or pedestal.

## Features

Obj. č.	CP 6212.540
Prevedenie	Na montáž Comfort Panel od šírky čelnej dosky 247 mm a montážnej hĺbky 152 mm Optipanel od šírky čelnej dosky 220 mm a montážnej hĺbky 150 mm Oceľový plech od montážnej hĺbky 135 mm Pre montáž na nasledujúce súčasti systému nosných ramien: Upevnením CP 60/120 pre prípojku nosného ramena Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320 Spojkou CP 60/120/180 na pripojenie nosného ramena Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Uhlová spojka 90° CP 60/120 pre prípojku nosného ramena Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380 Adaptér na nastavenie sklonu 10° CP 60/120 na pripojenie nosného ramena Ø 130 mm, CP 6206.400 Adaptér na nastavenie sklonu ±45° CP 60/120 na pripojenie nosného ramena Ø 130 mm, CP 6206.420
Výhody	Pre ľahké zavesenie ovládacieho panelu na nosné rameno/stojan Viac miesta na pretiahnutie káblov
Materiál	Pripojovacia doska: hliníkový odliatok Vystužovací plech: oceľový plech, 6 mm
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Plechová vystužovacia doska Tesnenie Upevňovací materiál
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,3 kg
Brutto hmotnosť	1,604 kg

## Features

---

Číslo colnej sadzby	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Popis výrobku	Spojovacie dosky CP, s výstužným plechom CP 120/60, pre pripojenie nosného ramena Ø 130 mm

## Approvals

---

Explanations	Manufacturer's declaration
--------------	----------------------------