


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.200

Ovládacie skrinky s držadlovými lištami

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.200 - Ovládacie skrinky s držadlovými lištami

Operating housings with modern sheet steel handle strips, with support arm cut-out Ø 130 mm to fit support arm system CP 60 / 120 / 180, service access optionally from the front or rear, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP 55.



Features

Obj. č.	CP 6315.200
Materiál	Skriňa a dvere: ocel'ový plech Držadlové lišty: hliník Čelný panel: hliník Krytky: plast
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Farba	Skriňa a dvere: RAL 7035 Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni Krytky: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky	Skriňa s výrezom a zosilnením na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm Vpredu s maximálnym výrezom, zakrytým ľahko obrobiteľným hliníkovým čelným panelom 3 mm Bočné držadlové lišty a krytky Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm Tvarovaný uholník pre vnútorné vybavenie so systémovým dierovaním TS

Features

Rozmery	Šírka: 380 mm Výška: 300 mm Hĺbka: 210 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Prevedenie	Servicing access from the front
Poznámka	Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky Na vyžiadanie: pripojenie nosných ramien Ø 130 mm, tvarované mimo stred vo výstužnej doske, je možné jednoducho vyvrátať. Uzatváracie systémy pre servisný prístup spredu: uzatváracie vložky 41 mm, prevedenie C, bezpečnostné cylindrické vložky, plastové rukoväte a otočné pákové rukoväte, prevedenie C
Základný materiál	Aluminium
Poznámka k obj. č.	vhodná montážna doska 5050.430 s príbalovým vreckom 5050.507
Uzáver	Vykonanie uzáveru: uzáver v tvare kosáku Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	7,955 kg
Brutto hmotnosť	8,374 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	CP Operating housing with handle strips, WHD: 380x300x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the front

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---