

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6315.650

Ovládacie skrine AX s držadlovými lištami

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6315.650 - Ovládacie skrine AX s držadlovými lištami

rozdávacia skriňa s držadlovými lištami na základe AX, z oceleového plechu, s výrezom pre nosné rameno s Ø 130 mm vhodným pre systém nosných ramien CP 60/120/180, prístup pre servisné účely spredu, hliníkovú čelnú dosku je možné na úpravu ľahko demontovať, stupeň krytia IP55.



Features

Obj. č.	AX 6315.650
Prevedenie	Pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Materiál	Skriňa: oceleový plech Dvere: oceleový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie Čelný panel: hliník Krytky: plast
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
General colour	RAL 7035
Farba	Skriňa a dvere: RAL 7035 Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni Krytky: v odtieni podobnom RAL 7024

Features

Rozsah dodávky	Skrinka s výrezom a zosilnením na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm Vpredu s maximálnym výrezom, zakrytým ľahko obrobiteľným hliníkovým čelným panelom 3 mm Bočné držadlové lišty s krytkami Tvarovaný uholník pre vnútorné vybavenie so systémovým dierovaním Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 600 mm Hĺbka: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Prevedenie	Servicing access from the front
Kód IK	IK08
Poznámka	Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky Na vyžiadanie: pripojenie nosných ramien Ø 130 mm, tvarované mimo stred vo výstužnej doske, je možné jednoducho vyvrátať. Uzatváracie systémy pre servisný prístup zozadu: vložku uzáveru je možné vymeniť za komfortnú mini rukoväť AX, vložky uzáveru 27 mm, prevedenie A Uzatváracie systémy pre servisný prístup spredu: uzatváraciu vložku je možné zameniť za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A
Základný materiál	Sheet steel
Poznámka k obj. č.	vhodná montážna doska 5051.378 s príbalovým vreckom 5051.300
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	17,037 kg
Brutto hmotnosť	17,934 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	78,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared

Features

Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	AX ovládacía skrinka s držadlovými lištami, ŠxVxH 600x600x210 mm, oceľový plech, hliníkové lišty rukoväte, servisný prístup spredu

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK