

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6320.300

# Ovládacie skrinky s držadlovými lištami

State: 30.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6320.300 - Ovládacie skrinky s držadlovými lištami

Operating housings with modern sheet steel handle strips, with support arm cut-out Ø 130 mm to fit support arm system CP 60 / 120 / 180, service access optionally from the front or rear, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP 55.

## Features

Obj. č.	CP 6320.300
Materiál	Skriňa a dvere: oceľový plech Držadlové lišty: hliník Čelný panel: hliník Krytky: plast
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Farba	Skriňa a dvere: RAL 7035 Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni Krytky: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky	Skriňa s výrezom a zosilnením na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm Vpredu s maximálnym výrezom, zakrytým ľahko obrobiteľným hliníkovým čelným panelom 3 mm Bočné držadlové lišty a krytky Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm Tvarovaný uholník pre vnútorné vybavenie so systémovým dierovaním TS
Rozmery	Šírka: 380 mm Výška: 380 mm Hĺbka: 210 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Prevedenie	Servicing access from the rear

# Features

Poznámka	Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky Na vyžiadanie: pripojenie nosných ramien Ø 130 mm, tvarované mimo stred vo výstužnej doske, je možné jednoducho vyvrtáť. Uzatváracie systémy pre servisný prístup zozadu: uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A, bezpečnostné cylindrické vložky, plastové rukoväte a otočné pákové rukoväte, prevedenie B
Základný materiál	Aluminium
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	9,041 kg
Brutto hmotnosť	9,517 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	CP Operating housing with handle strips, WHD: 380x380x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the rear

# Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---