


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6320.500

## Ovládací skřínky s držadlovými lištami

State: 15.12.2025 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6320.500 - Ovládací skříňky s držadlovými lištami

Ovládací skříňka s držadlovými lištami v moderním designu z ocelového plechu, s výřezem pro nosné rameno o Ø 130 mm vhodným pro systém nosných ramen CP 60 / 120 / 180, přístup pro servisní účely volitelně zepředu nebo zezadu, hliníková čelní deska lze pro úpravu snadno demontovat, stupeň krytí IP 55



## Features

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.        | CP 6320.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiál       | Skříň a dveře: ocelový plech<br>Držadlové lišty: hliník<br>Čelní panel: hliník<br>Krytky: plast                                                                                                                                                                                                                            |
| Povrch         | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva<br>Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu<br>Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu                                                                                                           |
| Barva          | Skříň a dveře: RAL 7035<br>Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu<br>Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu<br>Krytky: v odstínu podobném RAL 7024                                                                                                                                         |
| Rozsah dodávky | Skříňka s výřezem a zesílením pro připojení nosných ramen Ø 130 mm<br>Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm<br>Boční držadlové lišty a krytky<br>Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm<br>Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním TS |

# Features

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry                             | Šířka: 600 mm<br>Výška: 380 mm<br>Hloubka: 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Provedení                           | Přístup pro servisní účely zezadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poznámka                            | Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky<br>Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat<br>Uzavírací systémy pro servisní přístup zezadu: Uzavírací vložky 27 mm, provedení A, bezpečnostní válcové vložky, plastové rukojeti a otočné pákové rukojeti, provedení B |
| Základní materiál                   | Hliník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uzávěr                              | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr<br>Počet uzávěrů: 1<br>Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Balení                              | 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Netto hmotnost                      | 12.586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brutto hmotnost                     | 13.248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Číslo celní sazby                   | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EAN                                 | 4028177694002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ECLASS 8.0                          | 27180505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Approvals

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Explanations | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |
|--------------|---------------------------------------------|