

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6320.550

# Ovládacie skrine AX s držadlovými lištami

State: 26.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6320.550 - Ovládacie skrine AX s držadlovými lištami

rozdávacia skriňa s držadlovými lištami na základe AX, z ocelového plechu, s výrezom pre nosné rameno s Ø 130 mm vhodným pre systém nosných ramien CP 60/120/180, prístup pre servisné účely spredu, hliníkovú čelnú dosku je možné na úpravu ľahko demontovať, stupeň krytia IP55.



## Features

Obj. č.	AX 6320.550
Prevedenie	Pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Materiál	Skriňa: ocelový plech Dvere: ocelový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie Čelný panel: hliník Krytky: plast
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
General colour	RAL 7035
Farba	Skriňa a dvere: RAL 7035 Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni Krytky: v odtieni podobnom RAL 7024

# Features

Rozsah dodávky	Skrinka s výrezom a zosilnením na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm Vpredu s maximálnym výrezom, zakrytým ľahko obrobiteľným hliníkovým čelným panelom 3 mm Bočné držadlové lišty s krytkami Tvarovaný uholník pre vnútorné vybavenie so systémovým dierovaním Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 380 mm Hĺbka: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Prevedenie	Servicing access from the rear
Kód IK	IK08
Poznámka	Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky Na vyžiadanie: pripojenie nosných ramien Ø 130 mm, tvarované mimo stred vo výstužnej doske, je možné jednoducho vyvrtať. Uzatváracie systémy pre servisný prístup zozadu: vložku uzáveru je možné vymeniť za komfortnú mini rukoväť AX, vložky uzáveru 27 mm, prevedenie A Uzatváracie systémy pre servisný prístup spredu: uzatváraciu vložku je možné zameniť za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	12,2 kg
Brutto hmotnosť	12,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	57,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080

## Features

---

ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	AX ovládací skříňka s držadlovými lištami, ŠxVxH 600x380x210 mm, ocelový plech, hliníkové lišty rukoväte, servisný prístup zozadu

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK