


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6321.000

# Ovládacie skrinky pre stolný TFT monitor do 24"

State: 26.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6321.000 - Ovládacie skrinky pre stolný TFT monitor do 24"

Integral VESA 75/100 locator. Effective, attractive protection for commercially available desktop TFTs up to 24" in the formats 16:9/16:10. High protection category IP 65.

## Features

|   |   |
|---|---|
| Obj. č.                                 | CP 6321.000   |
| Prevedenie                              | Presklená plocha s jednovrstvovým bezpečnostným sklom   |
| Materiál                                | Skriňa a dvere: ocelový plech<br>Držadlové lišty: hliník<br>Krytky: plast<br>Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo<br>Držiak TFT: ocelový plech  |
| Povrch                                  | Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba<br>Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni   |
| Farba                                   | Skriňa a dvere: RAL 7035<br>Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni<br>Krytky: v odtieni podobnom RAL 7024  |
| Rozsah dodávky                          | Skrinka s výrezom a zosilnením na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm<br>Okienko<br>Držiak pre stolný TFT monitor s úchytom VESA 75/100<br>Bočné držadlové lišty a krytky<br>Dvere vzadu, s pántami umiestnenými na pravej strane<br>Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm |
| Rozmery                                 | Šírka: 650 mm<br>Výška: 450 mm<br>Hĺbka: 155 mm   |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 65   |
| Počet uzáverov                          | 1   |

## Features

|                     |   |
|---------------------|---|
| Poznámka            | Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky<br>Na vyžiadanie: pripojenie nosných ramien Ø 130 mm, tvarované mimo stred vo výstužnej doske, je možné jednoducho vyvrtáť.<br>Uzatváraciu vložku je možné zameniť za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A, bezpečnostné cylindrické vložky, plastové rukoväte a otočné pákové rukoväte, prevedenie B |
| Základný materiál   | Aluminium   |
| Uzáver              | Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver<br>Počet uzáverov: 1<br>Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm   |
| Balenie             | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť      | 16,468 kg   |
| Brutto hmotnosť     | 17,335 kg   |
| Číslo colnej sadzby | 94032080  |
| ECLASS 8.0          | 27180505  |
| Popis výrobku       | CP Operating housing for desktop TFT up to 24", WHD:<br>650x450x155 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum   |

## Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |
|--------------|---|