


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6321.000

Ovládacie skrinky pre stolný TFT monitor do 24"

State: 26.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6321.000 - Ovládacie skrinky pre stolný TFT monitor do 24"

Integral VESA 75/100 locator. Effective, attractive protection for commercially available desktop TFTs up to 24" in the formats 16:9/16:10. High protection category IP 65.

Features

Obj. č.	CP 6321.000
Prevedenie	Presklená plocha s jednovrstvovým bezpečnostným sklom
Materiál	Skriňa a dvere: ocelový plech Držadlové lišty: hliník Krytky: plast Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo Držiak TFT: ocelový plech
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Farba	Skriňa a dvere: RAL 7035 Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Krytky: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky	Skriňa s výrezom a zosilnením na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm Okienko Držiak pre stolný TFT monitor s úchytom VESA 75/100 Bočné držadlové lišty a krytky Dvere vzadu, s pántami umiestnenými na pravej strane Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Rozmery	Šírka: 650 mm Výška: 450 mm Hĺbka: 155 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 65
Počet uzáverov	1

Features

Poznámka	Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky Na vyžiadanie: pripojenie nosných ramien Ø 130 mm, tvarované mimo stred vo výstužnej doske, je možné jednoducho vyvrtáť. Uzatváraciu vložku je možné zameniť za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A, bezpečnostné cylindrické vložky, plastové rukoväte a otočné pákové rukoväte, prevedenie B
Základný materiál	Aluminium
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	16,468 kg
Brutto hmotnosť	17,335 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	CP Operating housing for desktop TFT up to 24", WHD: 650x450x155 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---