


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

Ovládacie skrine AX pre stolný TFT monitor do 24"

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - Ovládacie skrine AX pre stolný TFT monitor do 24"

The operating housing for desktop TFT up to 24" based on AX, sheet steel, with an integrated VESA 75/100 bracket. Effective and appealing protection for standard desktop TFTs up to 24" in the formats 16:9/16:10. High protection category IP 65.



Features

Obj. č.	AX 6321.050
Materiál	Skriňa: ocel'ový plech Dvere: ocel'ový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie Držadlové lišty: hliník Krytky: plast Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo Držiak TFT: ocel'ový plech
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
General colour	RAL 7035
Farba	Skriňa a dvere: RAL 7035 Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Krytky: v odtieni podobnom RAL 7024

Features

Rozsah dodávky	Skriňa s dverami, s výrezom a výstužou na pripojenie nosného ramena Ø 130 mm Okienko Držiak pre stolný TFT monitor s úchytom VESA 75/100 Bočné držadlové lišty a krytky Dvere vzadu, s pántami umiestnenými na pravej strane Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm Tvarovaný uholník pre vnútorné vybavenie so systémovým dierovaním
Rozmery	Šírka: 650 mm Výška: 450 mm Hĺbka: 155 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Počet uzáverov	2
Kód IK	IK08
Poznámka	Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky Na vyžiadanie: pripojenie nosných ramien Ø 130 mm, tvarované mimo stred vo výstužnej doske, je možné jednoducho vyvŕtať. Uzatváracie systémy pre servisný prístup zozadu: vložku uzáveru je možné vymeniť za komfortnú mini rukoväť AX, vložky uzáveru 27 mm, prevedenie A
Základný materiál	Sheet steel
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 2 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	15,66 kg
Brutto hmotnosť	15,8 kg

Features

PCF per pack (cradle-to-gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	AX ovládací skříňka pro stůl TFT do 24", ŠxVxH: 650x450x155 mm, ocelový plech, lišty rukoväte z hliníka

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity