

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6380.020

## Optipanel

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6380.020 - Optipanel

Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Pro menší panely a řízení. Extrémně štíhlý design, nevyžaduje téměř žádné další místo, než samotné vestavěné prvky.



## Features

Obj. číslo	CP 6380.020
Provedení	Připojení nosných ramen rohové 120 x 65 mm
Výhody	Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Nízká hmotnost se zachováním vysoké stability Kompatibilní se všemi stojany a systémy nosných ramen Rittal
Materiál	Skříň: hliníkový protlačovaný profil Rohové díly: zinkový tlakový odlitek Ochranné rohy: plast
General colour	Eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Barva	Skříň: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Rohové díly: RAL 7035 Ochranné rohy: v odstínu podobném RAL 7024
Rozsah dodávky	Skříňka se závěsy na zadní stěně Těsnění
Rozměry	Šířka: 474 mm Výška: 387 mm Hloubka: 110 mm

# Features

Instalační hloubka	100 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 65
Odpovídá šířce předního panelu	430 mm
Odpovídá výšce předního panelu	343 mm
Provedení	Přístup pro servisní účely zezadu
Poznámka	Záměna připojení nosných ramen je možná otočením skříňky Vybavení uzávírací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C Závěsy na zadní stěně na nejdelší straně skříňě
Základní materiál	Hliník
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	5,898 kg
Brutto hmotnost	6,208 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	Optipanel, čelní panel šxv430x343, h99

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK