

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.040

Optipanel

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.040 - Optipanel

Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Pro menší panely a řízení. Extrémně štíhlý design, nevyžaduje téměř žádné další místo, než samotné vestavěné prvky.



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | CP 6380.040 |
| Provedení | Připojení nosných ramen rohové 120 x 65 mm |
| Výhody | Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Nízká hmotnost se zachováním vysoké stability Kompatibilní se všemi stojany a systémy nosných ramen Rittal |
| Materiál | Skříň: hliníkový protlačovaný profil Rohové díly: zinkový tlakový odlitek Ochranné rohy: plast |
| General colour | Eloxovaný v přírodním barevném odstínu |
| Barva | Skříň: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Rohové díly: RAL 7035 Ochranné rohy: v odstínu podobném RAL 7024 |
| Rozsah dodávky | Skříňka se závěsy na zadní stěně Těsnění |
| Rozměry | Šířka: 526,6 mm Výška: 398,8 mm Hloubka: 110 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Instalační hloubka | 100 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 65 |
| Odpovídá šířce předního panelu | 482,6 mm |
| Odpovídá výšce předního panelu | 354,8 mm |
| Provedení | Přístup pro servisní účely zezadu |
| Poznámka | Záměna připojení nosných ramen je možná otočením skříňky Vybavení uzávírací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C Závěsy na zadní stěně na nejdelší straně skříňě |
| Základní materiál | Hliník |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 6,069 kg |
| Brutto hmotnost | 6,388 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Popis výrobku | Optipanel, čelní panel šxv19"x8U, h99 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |