


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.040

Optipanel

State: 26.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.040 - Optipanel

Aluminium enclosure, high thermal conductivity for optimum passive heat dissipation. For smaller panels and control solutions. Super-slimline design, needs hardly more space than the installed equipment itself.



Features

Obj. č.	CP 6380.040
Prevedenie	Pripojenie nosných ramien rohové 120 x 65 mm
Výhody	Hliníková skriňa, vysoká tepelná vodivosť na optimálne pasívne odvádzanie tepla. Nízka hmotnosť so zachovaním vysokej stability Kompatibilný so všetkými stojanmi a systémami nosných ramien Rittal
Materiál	Skriňa: hliníkový pretlačovaný profil Rohové diely: zinkový tlakový odliatok Ochranné rohy: plast
General colour	Natural anodised
Farba	Skriňa: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Rohové diely: RAL 7035 Ochranné rohy: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky	Skrinka s pántami na zadnej stene Tesnenie

Features

Rozmery	Šírka: 526,6 mm Výška: 398,8 mm Hĺbka: 110 mm
Inštaláčna hĺbka	100 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 65
Zodpovedá šírke predného panelu	482,6 mm
Zodpovedá výške predného panelu	354,8 mm
Prevedenie	Servicing access from the rear
Poznámka	Zámena pripojenia nosných ramien je možná otočením skrinky. Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C Pánty zadnej steny na najdlhšej strane skrine
Základný materiál	Aluminium
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 2 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	6,069 kg
Brutto hmotnosť	6,388 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	CP Optipanel, pre predný panel ŠxV 482,6x354,8 mm, montážna hĺbka 100 mm, extrudovaný hliníkový profil, pripojenie nosného ramena 120x65 mm

Approvals

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK