


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6446.030

## Vstavaná klávesnica 19"/4 U

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6446.030 - Vstavaná klávesnica 19"/4 U s integrovaným touchpadom

The integral touchpad means that the installation of an additional, correct protection category mouse is no longer required, and cabling is also reduced.



## Features

Obj. č.	SM 6446.030
Výhody	Samostatná numerická klávesnica umožňuje rýchle zadávanie parametrov Hermeticky uzavretý a umývateľný povrch Vysoká mechanická a chemická odolnosť podľa normy DIN 42 115
Materiál	Čelný panel: hliník
Rozsah dodávky	Prívodný kábel USB, dĺžka 1,8 m Tesnenie Vítacia šablóna Upevňovací materiál na plochy
Rozmery	Šírka: 482,6 mm Výška: 177 mm Hĺbka: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm
Rozhranie	1 x USB
Number keys	105
Layout	German

# Features

Resolution capacitive touchpad	40 pixels/mm
Lifetime	3 milióny spínacích cyklov
Rozmery	Závit: M5 Dĺžka závitú: 20 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-40 °C...90 °C
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 65 (at the front, sealed)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,44 kg
Brutto hmotnosť	1,82 kg
Číslo colnej sadzby	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	SM vstavaná klávesnica 19"/4 U, ŠxVxH: 482,6x177x30 mm, montážna hĺbka: 23 mm, nemecká, s integrovaným touchpadom

# Approvals

Explanations

Declaration of conformity