

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.020 TFT monitor

State: 2.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.020 - TFT monitor

Vestavná varianta pro plochy a ovládací skříňky.

Features

Obj. číslo	SM 6450.020
Provedení	bez dotykové obrazovky
Popis výrobku	Vestavná varianta pro plochy a ovládací skříňky.
Výhody	Vysoce kvalitní průmyslové provedení Snížené montážní náklady díky integrovanému čelnímu rámu Není zapotřebí žádná přídavná ventilace Velmi malá montážní hloubka (45 mm)
Materiál	Čelní rám: hliník
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Těsnění Šestihranné matice (k montáži do ploch) Kabel VGA Závitový svorník M5, pro montáž na zadní stěnu Dotykové varianty navíc s integrovaným připojovacím kabelem a ovladačem CD-ROM S ochranným sklem opatřeným antireflexní vrstvou.
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Výška: 354,8 mm
Rozhraní	VGA (D-SUB HD 15 pólů) DVI-D
Rozsah provozních teplot	0 °C...50 °C
Rozsah skladovacích teplot	-30 °C...85 °C
Poznámka k obj. č.	Jsou možná další provedení jako odolná dotyková obrazovka se sériovým nebo USB rozhraním.
Jas displeje	350 cd/m ²
Kontrastní poměr	1000 : 1

Features

Úhlopříčka	17"
Provozní doby	50 000 h
On Screen Display (OSD)	Ovládací tlačítka na zadní straně
Reading angle left/right	85 °
Rozlišení displeje	1280 x 1024 pixelů
Jmenovitý elektrický příkon Pel	při DC: 20 W
H-Sync. (min./max.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Počet barev	16,7
Rozlišení ovladače	VGA SVGA XGA SXGA
Balení	1 ks
Netto hmotnost	6,897 kg
Brutto hmotnost	7,26 kg
Číslo celní sazby	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Popis výrobku	TFT- monitor 17" VGA

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------