


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.050 Sieťový zdroj

State: 14.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.050 - Sieťový zdroj pre TFT monitor

With IEC320 socket, with cable (1.5 m) for connecting to the TFT monitor.

## Features

Obj. č.	SM 6450.050
Materiál	Skriňa: plast
Rozsah dodávky	Sieťový adaptér s IEC 60 320 konektor pre ohrievače C14 integrovaný kábel (1,5 m) na pripojenie k TFT monitoru
Rozmery	Šírka: 112 mm Výška: 31 mm Hĺbka: 47 mm
Vstupné napätie	100 - 240 V
Výstupné napätie	12 V DC
Rozsah prevádzkových teplôt	10 °C...40 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-10 °C...80 °C
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,254 kg
Brutto hmotnosť	0,294 kg
Číslo colnej sadzby	85043121
ETIM 9	EC001781
ECLASS 8.0	19089213
Popis výrobku	SM zdroj, pre TFT monitor, IEC 60 320: IEC zástrčka C14 pre, pripojovacia zástrčka C13 (zásuvková spojka), vstup: 100-240 V, výstup: 12 V